

**SNMG 120408, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120408 CA6525 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: CA6525  
Spaanbreker: MS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	MS
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	CA6525

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien