

Garant**VCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3837 110302
GTIN	4067263098584
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261453 HU7310
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Aantal	50
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3837 110302