

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2849 16T308
GTIN	4067263095781
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	50
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snikanten	3
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260988 HB7020-2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2849 16T308