

Garant**TNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2957 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Gegevensblad

Inhoud	251434 HB7140-2
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2957 160408