



KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, kort, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236680 109-167
GTIN	4047109262102
Artikelklasse	24F

Omschrijving

Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Met axiale verstelling.

Opmerking:

Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

Inwendige koeling: ja

Totale lengte L_{totaal} : 90 mm

ABS® schacht-Ø D_s : 80 mm

Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D_s	80 mm
Ø-Bereik D_{min} - D_{max}	109 - 167 mm
Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Uitvoering	kort
Schacht	ABS
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap