

Garant**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2963 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Inhoud	251544 HB7140-2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
Tolerantie	M
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2963 160408