

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2855 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhoud	261144 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	2

Soort	HB7010-2
Snededecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2855 110304