


WN.G 080408, Soort: CA510


Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WN.G 080408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm

 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien