

**WN.G 080404, Soort: CA510**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252112 CA510 |
| GTIN | 4960664700479 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Spaanbreker | PS |
| Snijdiepte a_p | 1 - 3,8 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 450 m/min |
| Snedecondities | continu |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,15 - 0,6 mm/omw, |
| Soort | CA510 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080404 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |