

Garant**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2970 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251802 HB7120-1
Aantal	30
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2970 160404