



## KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, lang, Ø Dmin – Ø Dmax: 30-41mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236682 30-41
GTIN	4047109262010
Artikelklasse	24F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

#### Opmerking:

**Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.**

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

#### Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

### Technische beschrijving

Ø-Bereik $D_{min}$ - $D_{max}$	30 - 41 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	85 mm
Kraaglengte $L_2$	7,5 mm
ABS® schacht-Ø $D_s$	32 mm
Uitvoering	lang

Schacht	ABS
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

## Accessoires

KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Nabewerken Houder 30-41	236688 30-41
KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 90^\circ$ Voorbewerken Houder 30-41	236686 30-41
KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Voorbewerken Houder 30-41	236685 30-41
KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder $\alpha = 80^\circ$ Voorbewerken Houder 30-41	236684 30-41