

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2855 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	261150 HB7010-2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm

Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2855 160402