


WN.G 080408, Soort: CA6525


Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WN.G 080408 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MS
Snijdiepte a_p	0,8 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien