

Garant

VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 110304



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2856 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	261144 HB7020-2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2856 110304