


**WN.G 080408, Soort: SW05**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

WN.G 080408 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MU

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Snedecondities	continu

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien