

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2857 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Inhoud	261142 HB7035-2
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2857 110302