

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2857 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhoud	261144 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Aantal	50

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2857 110304