

Garant**DC.T 11T304, Soort: CU7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 CU7010 Soort: CU7010
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Neventoepassing	M
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Neventoepassing	80 - 140 m/min
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien