

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snikanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien