

Garant**VBMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2858 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	261224 HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2858 110304