

Garant**VBMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2858 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snij diepte a_p	0,3 - 2 mm
Snij diepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Inhoud	261234 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij materiaal	HM
Snij diepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoek radius	0,8 mm
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2858 160408