

Garant
DC.T 070204, Soort: CU7010


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260353 CU7010 |
| GTIN | 4045197668875 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DC.T 070204 CU7010 Soort: CU7010
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snijnsnelheid v_c Neventoepassing | 80 - 140 m/min |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 210 m/min |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| Neventoepassing | M |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker | SS |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snedecondities | continu |
| Soort | CU7010 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | Cermet |
| Coating | ongecoat |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 070204 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |