

Garant**WNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2977 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snij materiaal	HM
Coating	gecoat
Inhoud	251964 HB7130-2
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2977 080408