

**DCGT 070201, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260367 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Omschrijving

DCGT 070201 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 62
 Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,1 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	62
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 070201
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien