

**Garant****VBGT 110302, Soort: HB7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBGT 110302 HB7310 Soort: HB7310  
Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min

Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBGT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien