

Garant**Draai-wisselplaat VC.T 110302, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261364 HB7415
GTIN	4045197671325
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Spaanbreker	TIS
Snijdiepte a_p	0,05 - 1 mm
Snedecondities	continu
Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien