

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7415
GTIN	4045197671462
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 1 mm
Snedecondities	continu
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien