

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Technische beschrijving**

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Type	RVS
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Soort	PR1835
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,2 - 1,9 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		