




Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleSense, Type: 125COMPACT



Bestelgegevens

Bestelnummer	361270 125COMPACT
GTIN	
Artikelklasse	34H

Omschrijving

Uitvoering:

- **Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.**
- **Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel. Storende contour blijft ongewijzigd.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken door snelsluiting.**
- **Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.**
- **Spankracht 40 kN bij 50 Nm lineair.**
- **Maximale flexibiliteit: universele snelwisselbek voor een verscheidenheid aan toepassingen; dit verkort de insteltijd en vereist minder inspanning. Compatibel met de mobiele bekken van CentroGripp, T-Rex, NC8 en TITAN 2 via bekkenadapter.**
- **De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid (gr. 125CONNECT) in de spindel. Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle batterijwissel. Bedrijfstemperatuur tussen 10° C en 40° C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.**

Levering:

Handslinger, Torx T10 sleutel, Quick Start Guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 10, opzetbekken nr. 361275 – 361285, spanklemstukken nr. 361289 spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M10/138; bekkenadapter nr. 361285, greepstrip nr. 361280, spindelverlengstuk nr. 361287. Andere accessoires op aanvraag.

Technische beschrijving

Gewicht	35,5 kg
Hoogte h	165 mm
Maximale spanwijdte	199 mm
maximaal draaimoment	50 Nm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem