

**Garant****TNMG 160408, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160408 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien