

**VCGT 110304, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261384 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

**Omschrijving**

VCGT 110304 SP4019 Soort: SP4019  
Spaanbreker: 62  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	62
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Snedecndities	continu
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,15 - 3 mm
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien