

metabo**Kantfrees met de hand geleid, Type: KFM1615F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Metaal-kantfrees voor fasehoogtes tot 15 mm voor de lasnaadvoorbereiding.

- **Gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm. (Van 0 mm – 15 mm)**
- **Precieze instelling van de fasehoek.**
- **Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**

One-touch Controller. Gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm. Vergrendelpunten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken. Precieze instelling van de fasehoek direct via de geleideplaten. Universele freeskop met drie HM-wisselplaten voor alle fasehoeken van 0 - 90°. Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken. Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding. Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding. Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur. Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel, voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting. Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging. Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren. Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag.

Voor het maken van afschuiningen en radiussen op vlakke materialen, platen en bakken, van binnen- en buitenkanten, contourverlopen en voor het afronden van boringen.

Levering:

3 HM-wisselplaten universeel, aanslagrol, 2 schroevendraaiers, steeksleutel SW 10, beugelhandgreep, metaBox.

- **3 HM-wisselplaten Universeel**
- **Aanslagrol**
- **Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15**
- **Schroevendraaier SW 4 met T-greep**
- **Steeksleutel SW 10**
- **Beugelhandgreep**
- **metaBOX 280 L**

Opmerking:

Vereiste accessoires vindt u onder nr. 078132 en nr. 078134.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
max. fasehoogte 45°	15
Gewicht	6,9 kg
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Afgegeven vermogen	900 W
Onbelast toerental	12000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s ²
Kabellengte	4 m
max. fasebreedte 45°	21
Indeling freesdiepte-instelling	0,1 mm
Rondingen van kleinste buiten-Ø	100 mm
Nominaal vermogen	1550 W
Geluidsdrukkniveau	93 dB(A)
Fasehoek	0 - 90 graden
Herstartblokkering	ja
Zachte aanloop	ja
Producttype	Frees