


DCMW 11T308, KBN35M, Type: MET

Bestelgegevens

Bestelnummer	265696 MET
GTIN	4960664544288
Artikelklasse	25H

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie bij onderbroken snede.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijkantuitvoering	MET

Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DCMW 11T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		