

Inductieverwarmingsapparaat, Maat: 45



Bestelgegevens

Bestelnummer	883962 45
GTIN	2050002076488
Artikelklasse	86H

Omschrijving

Uitvoering:

Het compacte simatherm® inductieverwarmingsapparaat voor wentellagers en andere ringvormige metalen onderdelen voor boringendiameters van 20 tot 310 mm. Met het automatische tijd- en temperatuursysteem kunnen wentellagers worden verwarmd tot de door producenten voorgeschreven 110 °C. Ook kunnen andere ringvormige metalen delen worden verwarmd. Bijzonder compacte constructie – inclusief 3 jukken slechts 17 kg. Bediening op afstand met mobiele apparaten via Bluetooth mogelijk (alleen met de gratis app 'World of Maintenance')

Levering:

Verwarmingsapparaat, 3 jukken, temperatuursonde en warmtebestendige handschoenen.

Technische beschrijving

Breedte	268 mm
Temperatuur regelbereik	20 - 180 °C
Werkstuk-buiten-Ø tot	310 mm
Maximaal werkstukgewicht	45 kg
Spanning	230 V

Vermogen	2,1 kW
Lengte	320 mm
Werkstuk-binnen-Ø vanaf	20 mm
Hoogte	293 mm
Producttype	Inductieverwarmer