

**DCMW 11T304, KBN05M, Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265686 ME
GTIN	4960664598991
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN05M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Voeding  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,08 - 0,15 mm/omw,
Snijkantuitvoering	ME
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Soort	KBN05M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DCMW 11T304
Aantal wisselingen/snijkant	2
Productnaamattribuut	KBN05M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		