

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222075 10
GTIN	4960664026906
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Plaatdikte E	4,76 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Wisselplaatafmeting	10
Type	GG
Hoekradius	2 mm
Voeding f_z per tand	0,5 – 2 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT100420ER-GM

Soort	PR1810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		