

**CCMW 09T304, KBN35M, Type: MET****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265636 MET
GTIN	4960664543977
Artikelklasse	25H

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie bij onderbroken snede.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijkantuitvoering	MET
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min
Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CCMW 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		