


**SOMT....20ER-GM, PR1825, Type: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222071 14
GTIN	4960664028559
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijanten voor geringe snijkrachten.

**Toepassing:**

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Voeding $f_z$ per tand	0,2 – 2 mm
Plaatdikte E	5,56 mm
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3,5 mm
Wisselplaatafmeting	14
Hoekradius	2 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT140520-ER-GM

Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		