

**VBGW 160404, KBN35M, Type: MET****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265740 MET |
| GTIN | 4960664544745 |
| Artikelklasse | 25H |

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie bij onderbroken snede.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijkantuitvoering | MET |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,2 mm/omw, |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 180 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,5 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Soort | KBN35M |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| ISO-code wisselplaat | VBGW 160404 |
| Aantal wisselingen/snijkant | 2 |
| Productnaamattribuut | KBN35M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------|------------------|-------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |