

**Garant****CCGT 09T308 FL GS links, PKD, Snijkantuitvoering: TWN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Ruwen, stabiele snijkant voor grote snijdieptes.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWN

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 7,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor non-ferrometalen: 300 - 2200 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si	400 - 3500 m/min

Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK	400 - 900 m/min
Snij snelheid $v_c$ voor non-ferrometalen	300 - 2200 m/min
Snijkantuitvoering	TWN
Snededcondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 7,5 mm
Soort	PKD
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	PKD
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T308 FL
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien