

**DC.T 070202, Soort: CA6525**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070202 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: MQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien