



Rechte persluchtslijpers, Type: SMX16LR



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 079442 SMX16LR |
| GTIN | 5390145244830 |
| Artikelklasse | 03R |

Omschrijving

Uitvoering:

ATA –rechte persluchtslijper **met 6 mm spantang**. Verlengde en ergonomische rechte slijper met tweekhandsbediening.

- **Toerentalregeling.**
- **Zachte aanloop.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Maximale luchtbehoefte | 620 l/min |
| Geluidsproductie | 75 dB(A) |
| Maximaal toerental | 16000 min ⁻¹ |
| Afgegeven vermogen | 820 W |
| Draadaansluiting | BSP |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Maximale vibratie volgens EN | 3,19 m/s ² |
| Lengte | 345 mm |
| Spantang-Ø | 6 mm |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch |
| Producttype | Rechte slijper |

