



Rechte persluchtslijpers, Type: SM25LR



Bestelgegevens

Bestelnummer	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA –rechte persluchtslijper **met 6 mm spantang**. Rechte slijper met groot vermogen voor zeer zware toepassing met hoog gebruikscomfort.

- **Toerentalregeling.**
- **Zachte aanloop.**

Technische beschrijving

Gewicht	0,75 kg
Lengte	213 mm
Draadaansluiting	BSP
Maximale vibratie volgens EN	3,21 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	620 l/min
Afgegeven vermogen	820 W
Spantang-Ø	6 mm
Geluidsproductie	72 dB(A)
Producttype	Rechte slijper

