

**DC.T 070204, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070204 SW05 Soort: SW05
 Spaanbreker: MQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 100 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 100 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	Ti

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien