


Garant**Boormachine-handmachineklem met excentersnelklemming, Bekbreedte A: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	365038 100
GTIN	4067263112389
Artikelklasse	31S

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Stabiele constructie met krachtige spindel.**
- **Bekken gehard en geslepen.**
- **Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.**
- **Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.**
- **Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.**

Geïntegreerde excentersnelklemming, waarvoor patent is aangevraagd, voor goede grip op de boormachinetafel.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

basisdeel en beweegbare bek van speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,10 mm**.

Levering:

Klemsleutel en drie T-groefstukken in de maten 12;14 en 16 mm.

Technische beschrijving

Totale hoogte c	92 mm
Lengte basisdeel a	286 mm

Kleurcode voor bijpassende accessoires	BM-klem blauw
Bekbreedte A	100 mm
Breedte basisdeel B	174 mm
Bekhoogte C	32 mm
Spanbereik b	143 mm
Spangroeven breedte	17 mm
Spangroeven afstand	141 mm
Maximale totale lengte L ₄	474 mm
Gewicht	12,5 kg
Producttype	Boormachine-handmachineklem

Accessoires

Geleiderail voor nr. 365023	365025
Aanslag Type 1	365028 1
Paar reservebekken (2 stuks) voor snelspanmachineklem resp. boormachineklem Voor type 100	365036 100
Reservespindel voor boormachine-handmachineklem Voor type 100	365037 100
Excenterspanunit Type 1	365039 1