

**DNMG 150612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PMG
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Producttype

Wisselplaat voor het draaien