

Garant**Steekdraaiplaat volradius, HB7215, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273737 2
GTIN	4045197578365
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,06 - 0,14 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Neventoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	HB7215
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
GG(G)	geschikt	280 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		