

**DNMG 150608, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte $a_p$	1 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PH
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien