

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Voeding f	0,14 - 0,55 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Spaanbreker	WQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080808
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien