

**Garant****Steekdraaiplaat rechte snijkant, PKD, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273743 2
GTIN	4045197547033
Artikelklasse	21L

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met gelaserde spaanbreker** voor optimale spaanvorming.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	PKD
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Soort	PKD
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	650 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	650 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	650 m/min	N
CuZn	geschikt	550 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	400 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		